



DTES0040CS
Acabado satinado

Descripción general

- Unidad combinada de diseño minimalista y contemporáneo para empotrar directamente a la pared. Fabricada en su totalidad en acero inoxidable AISI 304 está formada por un secamanos automático de la serie Saniflow de Mediclinics, un dispensador de papel toalla y por una papelera.
- Con un cuerpo de 172 mm de profundidad, esta unidad combinada es perfecta para espacios reducidos.
- Adecuado para baños públicos de elevada frecuencia de paso.
- Incluye dos cerraduras que se abren con la llave especial suministrada.


Componentes y materiales

- **CUERPO:** de acero inoxidable de 0,8 mm. de espesor y acabado satinado en todas aquellas partes visibles.
- **PUERTA:** 2 unidades de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, con bisagra de piano y cierre con llave universal compatible con todos los modelos de Mediclinics.
- **SECADOR DE MANOS:** automático, modelo Saniflow. Equipado con un motor universal de escobillas de 5.500 rpm, este secamanos incluye un detector de infrarrojos, para la detección a distancia de las manos, que se puede ajustar. Secamanos homologado GS y CE.
- **DISPENSADOR DE TOALLAS:** de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d espesor y con capacidad para 300-500 toallas plegadas en C/Z. La geometría de la boca de salida, minimiza la rotura de papel toalla.
- **PAPELERA:** de 24 L de capacidad y extraíble para el vaciado del contenido. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	330 (W) x 1.660 (H) x 172 mm (D)
Espesor de las puertas	1,2 mm
Espesor del cuerpo del armario	0,8 mm
Espesor del dispensador de papel	0,8 mm
Capacidad toallitas C/Z	300-500
Dimensiones máx. toallita papel	100 x 260 mm
Espesor de la papelera	0,5 mm
Capacidad de la papelera	24 L
Voltaje / Frecuencia secamanos	220-240 V 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total del secamanos	2.250 W
Consumo	10 A
Temperatura del aire	50 °C
Velocidad aire secamanos	100 Km/h
Presión sonora (a 2 m)	68dBA

Dimensiones



Dimensiones: ± 4%

Operación

Tire de una de las toallitas hasta que se desprenda del dispensador. Tire los residuos directamente en la papelera. Coloque las manos debajo de la rejilla de salida de aire. La secadora arrancará automáticamente. Repita la acción, a su propia conveniencia.

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Realizar en la pared un agujero de dimensiones 288mm (L) x 1.613mm (H) x 173 mm (A). Colocar la unidad combinada dentro del agujero y fijarla a las paredes del agujero a través de los 6 agujeros de la trasera y los 4 de los laterales, utilizando tornillos de acero inoxidable y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

